

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y la monitorización individual de la toma de corriente, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EN5402	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Negro
EN5808	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Negro
EN5810	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Negro
EN5812	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Negro
EN5850	Enlogic	PDU inteligente	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Tomas conmutadas	Disyuntor	Clasificación de potencia	Cantidad de disyuntores	Ubicación del cable de entrada	Tensión de entrada
EN5402	No	No hay disyuntor	11,0 kVA	0	Alimentación superior	380 – 415V
EN5808	No	16 A, 1 polo, Hy-Mag	22,0 kVA	6	Alimentación superior	380 – 415V
EN5810	No	16 A, 1 polo, Hy-Mag	22,0 kVA	6	Alimentación superior	380 – 415V
EN5812	No	16 A, 1 polo, Hy-Mag		6	Alimentación superior	400V
EN5850	No	20 A, 1 polo, Hy-Mag	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	6	Alimentación superior	380 – 415V

Table 3/6

Número de catálogo	Fase	Capacidad de interrupción	Tensión nominal	Potencia de entrada máxima	Interruptor de encendido/apagado incluido	Amperaje (amperaje reducido)
EN5402	3 PH		415V	11,0 kVA	No	16A
EN5808	3 PH		415V	22,0 kVA	No	32 A
EN5810	3 PH		415V	22,0 kVA	No	32 A
EN5812	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA		32 A
EN5850	3 PH		415V	17,3 / 22,1 kVA	No	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional

Table 4/6

Número de catálogo	Tensión de salida	Unidades de rack	Tipo de enchufe	Tipo de medición	Cable de entrada extraíble	Material
EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Outlet	No	Acero
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Outlet	Sí	Acero

Número de catálogo	Tensión de salida	Unidades de rack	Tipo de enchufe	Tipo de medición	Cable de entrada extraíble	Material
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Outlet	No	Acero
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Outlet	No	
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Outlet	No	Acero

Table 5/6

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EN5402	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Polvo recubierto	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Polvo recubierto	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5812						1
EN5850	Polvo recubierto	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1

Table 6/6

Número de catálogo	Longitud del cable de entrada	Envío rápido
EN5402	3m	No
EN5808	3m	No
EN5810	3m	No
EN5812		No
EN5850	1.8m	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE