

# Monitor, Teclado, Touchpad, cajón de 1 U, profundidad reducida



Diseñado para montaje en rack estándar de 19" diseñado para comodidad Diseño robusto para uso intenso o operación en entornos hostiles

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Chasis de monitor TFT a color de 17", 1 U (resolución Full HD; se conecta a la interfaz VGA o DVI-D)

Teclado con diferente diseño de teclado (se conecta a través de USB)

Touchpad integral (se conecta a través de USB)

Suministro de voltaje: Entrada de amplio rango (tensión de red nominal 110 a 240 VAC), alimentación de tensión 12, 24 y 48 VDC bajo petición

Montaje ajustable en profundidad para diferentes pasos de los soportes de panel de servidor/deslizamiento; profundidad de montaje (dimensión c = espaciado de perfiles de 19"): Dimensión c 450 ... 640 mm

Con conexión DVI

## ESPECIFICACIONES

**Fondo:** 400mm

**Tipo de producto:** Gabinete/cajón rack

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Color	Código de color	Tipo	Compatible con	Tipo de teclado
60118-583	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinetes de 19"	QWERTY REINO UNIDO
60118-585	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinetes de 19"	AZERTY
60118-584	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinetes de 19"	QWERTZ

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
60118-583	No
60118-585	No
60118-584	No

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras versiones bajo petición ? Con trackball o pad numérico.

Otros diseños de teclado Vea el manual del usuario.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhart, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**