

Monitor, Teclado, Touchpad, cajón de 1 U



Diseñado para montaje en rack estándar de 19" diseñado para comodidad Diseño robusto para uso intenso o operación en entornos hostiles

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Chasis de monitor TFT a color de 17", 1 U (resolución 1280 x 1024; se conecta a la interfaz VGA)

Teclado con diseño de teclado de diferentes idiomas (se conecta a través de USB)

Touchpad integral (se conecta a través de USB)

Suministro de voltaje: Entrada de amplio rango (tensión de red nominal 110 a 240 VAC), alimentación de tensión 12, 24 y 48 VDC bajo petición

Montaje ajustable en profundidad para diferentes pasos de los soportes de panel de servidor/deslizamiento; profundidad de montaje (dimensión c = espaciado de perfiles de 19"): Dimensión c 470 ... 740 mm

ESPECIFICACIONES

Fondo: 470mm

Tipo de producto: Gabinete/cajón rack

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Tipo	Compatible con
60118-582	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinets de 19"

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Tipo	Compatible con
60118-581	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinets de 19"
60118-580	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, teclado, Touchpad	Gabinets de 19"

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de teclado	Envío rápido
60118-582	AZERTY	No
60118-581	QWERTZ	No
60118-580	QWERTY REINO UNIDO	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras versiones bajo petición. Con trackball o pad numérico.

Otros diseños de teclado Vea el manual del usuario.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE