

MTCA.4 Panel frontal



Panel frontal AdvancedTCA (acero inoxidable) para juntas textiles. Los módulos de relleno blindados se utilizan para cerrar las ranuras no utilizadas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con las especificaciones MicroTCA.1 y MicroTCA.4

Los módulos de relleno blindados se utilizan para cerrar las ranuras no utilizadas

Se puede atornillar; se apoya en el carril de guía

ESPECIFICACIONES

Familia de productos:	AdvancedMC
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal
Material:	Acero inoxidable
Apantallamiento EMC:	Sí

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
21850-102	84.68mm		1	Atornillado delantero	Textil	Crudo

Número de catálogo	Altura	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
21850-103	84.68mm		1	Atornillado delantero	Textil	Crudo
20849-214	170mm	2HP	1	Atornillado delantero	Textil	Crudo
20849-213	95mm	2HP	1	Atornillado delantero	Textil	Crudo

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	Fondo	Anchura	Envío rápido
21850-102	Crudo	1mm	18.96mm	No
21850-103	Crudo	1mm	28.98mm	No
20849-214	Crudo	0.6mm	8.8mm	No
20849-213	Crudo	0.6mm	8.8mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE