


Novastar Panel lateral para Heavy-Duty



Paneles laterales de acero para el marco de aluminio resistente con rápido rápido rápido para el montaje y la instalación fáciles. Schroff entrega piezas de revestimiento con cable de puesta a tierra instalado y probado.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Con sujetador de liberación rápida, incluye puesta a tierra

St. 1mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/panel de rack

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-325	25U	1167mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-326	34U	1567mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-327	38U	1745mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-328	43U	1967mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-329	47U	2145mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
25230-165	29U	1345mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-166	29U	1345mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-167	29U	1345mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-168	29U	1345mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-169	29U	1345mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
26230-165	29U	1345mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-166	29U	1345mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-167	29U	1345mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-168	29U	1345mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-169	29U	1345mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
25230-040	47U	2087mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-041	47U	2087mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-067	12U	531mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-068	12U	531mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
25230-069	16U	709mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-080	16U	709mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-103	20U	887mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-104	20U	887mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-105	25U	1109mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-106	25U	1109mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-107	34U	1509mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-108	34U	1509mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-109	38U	1687mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-110	38U	1687mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-111	43U	1909mm	900mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-112	43U	1909mm	1000mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-222	12U	531mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-223	16U	709mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-224	20U	945mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-225	25U	1167mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-226	34U	1567mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-227	38U	1745mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
25230-228	43U	1967mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-229	47U	2145mm	500mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-272	12U	531mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-273	16U	709mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-274	20U	945mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-275	25U	1167mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-276	34U	1567mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-277	38U	1745mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-278	43U	1967mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-279	47U	2145mm	600mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-322		531mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-323	16U	709mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-324	20U	945mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-325	25U	1167mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-326	34U	1567mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-327	38U	1745mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-328	43U	1967mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021
25230-329	47U	2145mm	800mm	2	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-040	47U	2087mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-041	47U	2087mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-067	12U	531mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-068	12U	531mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-069	16U	709mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-080	16U	709mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-103	20U	887mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-104	20U	887mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-105	25U	1109mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-106	25U	1109mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-107	34U	1509mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-108	34U	1509mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-109	38U	1687mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-110	38U	1687mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-111	43U	1909mm	900mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-112	43U	1909mm	1000mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-222	12U	531mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-223	16U	709mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
26230-224	20U	945mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-225	25U	1167mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-226	34U	1567mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-227	38U	1745mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-228	43U	1967mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-229	47U	2145mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-272	12U	531mm	500mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-273	16U	709mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-274	20U	945mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-275	25U	1167mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-276	34U	1567mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-277	38U	1745mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-278	43U	1967mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-279	47U	2145mm	600mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-322	12U	531mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-323	16U	709mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035
26230-324	20U	945mm	800mm	2	Gris claro	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Anchura	Certificaciones	Envío rápido
26230-325	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-326	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-327	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-328	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-329	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-165	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
25230-166	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
25230-167	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
25230-168	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
25230-169	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
26230-165	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
26230-166	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
26230-167	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
26230-168	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
26230-169	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm		No
25230-040	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-041	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-067	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Anchura	Certificaciones	Envío rápido
25230-068	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-069	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-080	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-103	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-104	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-105	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-106	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-107	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-108	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-109	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-110	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-111	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-112	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-222	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-223	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-224	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-225	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-226	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Anchura	Certificaciones	Envío rápido
25230-227	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-228	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-229	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-272	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-273	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-274	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-275	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-276	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-277	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-278	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-279	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-322	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
25230-323	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-324	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-325	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-326	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-327	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
25230-328	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Anchura	Certificaciones	Envío rápido
25230-329	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-040	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-041	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-067	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-068	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-069	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-080	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-103	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-104	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-105	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-106	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-107	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-108	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-109	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-110	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-111	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-112	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-222	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Anchura	Certificaciones	Envío rápido
26230-223	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-224	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-225	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-226	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-227	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-228	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-229	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-272	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-273	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-274	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-275	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-276	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-277	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-278	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-279	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-322	Polvo recubierto	Panel lateral		RoHS	No
26230-323	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No
26230-324	Polvo recubierto	Panel lateral	553mm	RoHS	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Opcionalmente, el sujetador de cuarto de vuelta puede equiparse con un bloqueo de panel lateral.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE