

Al aire libre Comline ECL Gabinete



Las aplicaciones de telecomunicaciones y ferrocarriles requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores. Los gabinetes de exterior nVent SCHROFF protegen dichos componentes electrónicos de las condiciones climáticas extremas y el vandalismo, garantizando la continuidad operativa.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

IP 55

Disipación de calor por convección natural

Sola pared, gabinete de aluminio ligero

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo
12349-001	Gabinete al aire libre	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-002	Gabinete al aire libre	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm
12349-003	Gabinete al aire libre	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo
12349-004	Gabinete al aire libre	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-009	Gabinete al aire libre	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-010	Gabinete al aire libre	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm
12349-011	Gabinete al aire libre	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-012	Gabinete al aire libre	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm

Table 2/3

Número de catálogo	Tipo de pared	Tipo de puerta	Acceso	Refrigeración	Apantallamiento EMC	De conformidad con
12349-001	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-003	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Número de catálogo	Tipo de pared	Tipo de puerta	Acceso	Refrigeración	Apantallamiento EMC	Deconformidad con
12349-004	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-009	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Una sola pared	Puerta individual	Frente	Convección natural	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
12349-001	1	Polvo recubierto	No

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
12349-002	1	Polvo recubierto	No
12349-003	1	Polvo recubierto	No
12349-004	1	Polvo recubierto	No
12349-009	1	Polvo recubierto	No
12349-010	1	Polvo recubierto	No
12349-011	1	Polvo recubierto	No
12349-012	1	Polvo recubierto	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.