

Outdoor Unibody VENT Gabinete



Las aplicaciones de telecomunicaciones y ferrocarriles requieren una electrónica sofisticada en las configuraciones exteriores. Los gabinetes de exterior nVent SCHROFF protegen dichos componentes electrónicos de las condiciones climáticas extremas y el vandalismo, garantizando la continuidad operativa.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Doble pared, Al

Disipación de calor forzada mediante ventilador montado en panel lateral, máximo 35 W/K

IP 55

Estuche interior de una pieza con revestimiento exterior extraíble

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo
11249-007	Gabinete al aire libre	Unibody	16U	930mm	700mm	500mm
11249-012	Gabinete al aire libre	Unibody	25U	1330mm	700mm	500mm

Número de catálogo	Tipo de producto	Familia de productos	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo
11249-009	Gabinete al aire libre	Unibody	20U	1100mm	700mm	500mm

Table 2/3

Número de catálogo	Tipo de pared	Tipo de puerta	Acceso	Refrigeración	Apantallamiento o EMC	De conformidad con
11249-007	Doble pared	Puerta individual	Frente	Ventilación del ventilador	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-012	Doble pared	Puerta individual	Frente	Ventilación del ventilador	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-009	Doble pared	Puerta individual	Frente	Ventilación del ventilador	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
11249-007	1	Polvo recubierto	Sí
11249-012	1	Polvo recubierto	Sí
11249-009	1	Polvo recubierto	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el kit de montaje de pared por separado.

Alturas adicionales de base/zócalo bajo petición.

Por favor, ordene el panel/los montajes de diapositivas por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE