

PMC Mezzanine Panel frontal, no blindado



El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC. Disponible en diferentes tratamientos.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del entresuelo está instalado en los recortes del panel frontal de PMC

EMC blindaje con junta tórica conductora

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Tipo de accesorio	Montaje	Apantallamiento EMC	Tipo de junta EMC	Material
20835-899	Mezzanine Panel frontal	Panel frontal	Me quedé	No (Retrofitable)	Anillo tórico	Aluminio
20835-931	Panel frontal sin mango		Atornillado delantero	No (Retrofitable)		Zinc
20835-929	Panel frontal sin mango		Atornillado delantero	No (Retrofitable)		Zinc
20835-896	Panel frontal sin mango		Atornillado delantero	No (Retrofitable)		Zinc

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Altura	Anchura	De conformidad con
20835-899	Anodizado	Conductivo	Sí	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-931	Anodizado	Conductivo	No	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-929	Cromo plateado	Cromo plateado	Sí	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386
20835-896	Anodizado	Anodizado	No	74mm	12.7mm	PMC MEZZANINE, IEEE P1386

Table 3/3

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Acabado	Envío rápido
20835-899	2.5mm	10	Anodizado	No
20835-931		10		No
20835-929		10		No
20835-896		10		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE