


# Varistar 19" Swing Frame Trim



El bastidor oscilante Varistar proporciona un uso óptimo del espacio dentro del rack. Los marcos swing vienen con asas.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Incluye mango y corte para ojos de cable

Para cubrir la brecha entre el marco oscilante y el gabinete vertical para gabinetes de 800 mm de ancho

Max. Soporte de oscilación: 120 o 160

Para bastidor oscilante con capacidad de carga de 150 kg, se recomienda una parada por razones de seguridad

Cierre n.º 333

Llave de repuesto para cilindro semiperfil DIN

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo       | Material | Material del bastidor | Color      | Código de color | Altura del rack |
|--------------------|------------|----------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 21130-435          | Oscilación | Acero    | Acero                 | Gris negro | RAL 7021        | 38U             |
| 21130-437          | Oscilación | Acero    | Acero                 | Gris negro | RAL 7021        | 47U             |
| 21130-433          | Oscilación | Acero    | Acero                 | Gris negro | RAL 7021        | 29U             |
| 21130-447          | Oscilación | Acero    | Acero                 | Gris negro | RAL 7021        | 47U             |
| 21130-443          | Oscilación | Acero    | Acero                 | Gris negro | RAL 7021        | 29U             |
| 21130-445          | Oscilación | Acero    | Acero                 | Gris negro | RAL 7021        | 38U             |

Table 2/2

| Número de catálogo | Anchura | Compatible con | Acabado          | Cantidad del paquete | Envío rápido |
|--------------------|---------|----------------|------------------|----------------------|--------------|
| 21130-435          | 800mm   | Varistar CP    | Polvo recubierto | 1                    | No           |
| 21130-437          | 800mm   | Varistar CP    | Polvo recubierto | 1                    | No           |
| 21130-433          | 800mm   | Varistar CP    | Polvo recubierto | 1                    | No           |
| 21130-447          | 800mm   | Varistar CP    | Polvo recubierto | 2                    | No           |
| 21130-443          | 800mm   | Varistar CP    | Polvo recubierto | 2                    | No           |
| 21130-445          | 800mm   | Varistar CP    | Polvo recubierto | 2                    | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**