


Varistar CP 19" Panel/Slide Mount



Deslice mout con incrementos ajustables. Montaje en gabinetes de 600 mm de ancho directamente en el marco. A 800 mm de ancho, el soporte adaptador para un ancho reducido es neccessary, para una altura parcial, se necesitan miembros de profundidad de montaje.

CARACTERÍSTICAS

19" panel/deslizante montaje con indicador U

Profundidad ajustable en incrementos de 25 mm

Según IEC 60297-1 (DIN 41 494, parte 1)

ESPECIFICACIONES

Acabado:	Polvo recubierto
Tipo de producto:	Montaje de diapositivas
Material:	Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Envío rápido
24630-013	42U	2000mm	4	Jet Black	RAL 9005	No
24630-014	47U	2200mm	4	Jet Black	RAL 9005	No
24630-015	52U	2450mm	4	Jet Black	RAL 9005	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE