


Varistar CP 19" Swing Frame Trim



El marco oscilante Varistar CP proporciona un uso óptimo del espacio dentro del rack. Los marcos swing vienen con asas.

CARACTERÍSTICAS

Incluye mango y corte para ojos de cable

Para cubrir la brecha entre el marco oscilante y el gabinete vertical para gabinetes de 800 mm de ancho

Soporte máximo de oscilación: 120 o 160

Para bastidor oscilante con capacidad de carga de 150 kg, se recomienda una parada por razones de seguridad

Cierre n.º 333

Llave de repuesto para cilindro semiperfil DIN

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / Rack Frame

Material: Acero

Compatible con: Varistar CP

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-746	24U	Asimétrico	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-748	42U	Asimétrico	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-747	33U	Asimétrico	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-751	42U	Simétrico	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Número de catálogo	Altura del rack	Característica de diseño	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-750	33U	Simétrico	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-749	24U	Simétrico	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Grado de protección	Tipo	Envío rápido
21630-746	IP20	Oscilación	No
21630-748	IP20	Oscilación	No
21630-747	IP20	Oscilación	No
21630-751	IP20	Oscilación	No
21630-750	IP20	Oscilación	No
21630-749	IP20	Oscilación	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El marco oscilante Varistar CP proporciona un uso óptimo del espacio dentro del rack. Los marcos swing vienen con asas.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE