

Panel trasero inferior de Varistar CP, acortado



Panel trasero acortado disponible para aplicaciones IP20, IP55 y EMC.

Los paneles traseros acortados garantizan una gestión eficiente del cable.

CARACTERÍSTICAS

Tornillo fijo, robusto y montable en una sola persona panel lateral

Liso o con tira de cepillo

Altura de la placa de conexión 400 mm

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-359	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-354	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-357	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-355	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-358	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-356	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Gris negro

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Envío rápido
21630-359	RAL 7021	Polvo recubierto	No
21630-354	RAL 7021	Polvo recubierto	No
21630-357	RAL 7021	Polvo recubierto	No
21630-355	RAL 7021	Polvo recubierto	No
21630-358	RAL 7021	Polvo recubierto	No
21630-356	RAL 7021	Polvo recubierto	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La altura del panel trasero es 400 mm menos que la altura del gabinete para acomodar la placa de conexión.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE