

Varistar CP Puerta doble acristalada, IP 20, Bloqueo de 3 puntos



CARACTERÍSTICAS

Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)

Marco, st, 1,5 mm

Ángulo de apertura 180°

Vidrio de seguridad, 6 mm

Se puede reequipar con medio cilindro de perfil DIN

Clase de protección de entrada IP 20

Montaje estándar, cerradura en la puerta derecha

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo:	Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto:	Puerta de gabinete
Grado de protección:	IP20
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-686	24U	1200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-687	24U	1200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-688	29U	1400mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-689	29U	1400mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-690	33U	1600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-691	33U	1600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-692	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-693	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-694	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-695	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-696	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-697	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
21630-686	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-687	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-688	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-689	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
21630-690	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-691	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-692	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-693	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-694	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-695	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-696	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No
21630-697	Polvo recubierto	Puerta doble de vidrio	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Puerta doble de vidrio Varistar CP perforada con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE