

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos



La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, con cerradura

Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)

Ángulo de apertura 180°

Vidrio de seguridad, 6 mm

Montaje estándar, cerradura en la puerta derecha

Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Material: Acero; Vidrio

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-416	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-717	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-417	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-718	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-418	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-719	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-419	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-720	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-420	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-721	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-421	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-722	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-422	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-723	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-423	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-724	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-092	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-725	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-095	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-726	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-093	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-727	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-096	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Gris negro
21630-728	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-094	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Gris negro
21630-097	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-416	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-717	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-417	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-718	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-418	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-719	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-419	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-720	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-420	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-721	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-421	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No

Número de catálogo	Código de color	Deconformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-722	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-422	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-723	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-423	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-724	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-092	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-725	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-095	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-726	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-093	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-727	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-096	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-728	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-094	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-097	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE