

Varistar CP Server Cabinet



Marco de acero soldado para alta carga estática
requirments. Preparado para la integración de 19" de los
activos de TI.

CARACTERÍSTICAS

Preconfigurado, listo para usar gabinete

Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg, dinámica de 1000 kg

Clase de protección de entrada IP 20

Instalación de diferentes equipos INFORMÁTICOS posible

Paneles de aire integrados para enfriamiento frontal a posterior

Se puede integrar fácilmente en el sistema de contención del pasillo

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	1600kg
Tipo de producto:	Rack
Código de color de revestimiento:	RAL 7021
Material del bastidor:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Anchura	Color de revestimiento	Fondo
10630-018	42U	2000mm	Acero	800mm	Gris negro	1200mm

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Material de revestimiento	Anchura	Color de revestimiento	Fondo
10630-020	47U	2200mm	Acero	800mm	Gris negro	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Acero	600mm	Gris negro	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Acero	600mm	Gris negro	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Acero	600mm	Gris negro	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Acero	800mm	Gris negro	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Acero	600mm	Gris negro	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Acero	800mm	Gris negro	1200mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Cantidad del paquete	Carga dinámica	Acabado	Material	Envío rápido
10630-018	Estándar	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No
10630-020	Estándar	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No
10630-017	Estándar	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No
10630-019	Estándar	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No
10630-023	Lado a lado	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No
10630-024	Lado a lado	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No
10630-025	Lado a lado	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No
10630-026	Lado a lado	1	1000kgf	Polvo recubierto	Acero	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.