


Marco oscilante CP Varistar para 800 mm de ancho



El marco abatible de 19" Permite la instalación de sub-racks mientras que simultáneamente hace accesible el cableado en la parte trasera.

El bastidor oscilante Varistar CP viene con una capacidad de carga de 150 KG, un movimiento de 120° / 160° y un punto de pivote flexible.

CARACTERÍSTICAS

Para altura completa o montaje de altura parcial

El punto de pivote se puede seleccionar a la derecha o a la izquierda

Puede acomodar 19" chasis y 19" subracks

120° / 160° bisagra, cerraduras cuadradas incluyendo 2 llaves

Capacidad de carga 150 kg

La altura utilizable dentro del marco de oscilación es 4U menor que la altura del marco a la que está unido el marco de oscilación.

ESPECIFICACIONES

Anchura: 800mm
Tipo de producto: Gabinete / Rack Frame
Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Ángulo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
21630-669	120° min	24U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-671	120° min	29U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-673	120° min	33U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-675	120° min	38U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-677	120° min	42U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-679	120° min	47U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-680	160° min	24U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-681	160° min	29U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-682	160° min	33U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-683	160° min	38U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-684	160° min	42U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
21630-685	160° min	47U	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Grado de protección	Envío rápido
--------------------	--------	---------------------	--------------

21630-669	1200mm	IP20	No
21630-671	1400mm	IP20	No
21630-673	1600mm	IP20	No
21630-675	1800mm	IP20	No
21630-677	2000mm	IP20	No
21630-679	2200mm	IP20	No
21630-680	1200mm	IP20	No
21630-681	1400mm	IP20	No
21630-682	1600mm	IP20	No
21630-683	1800mm	IP20	No
21630-684	2000mm	IP20	No
21630-685	2200mm	IP20	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por ayuda de los miembros de profundidad, los marcos oscilantes de 19" se pueden montar directamente en el marco del gabinete o en incrementos ajustables de profundidad de 50 mm.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE