


BC26 Mordaza universal con orificio roscado



CARACTERÍSTICAS

Un orificio pasante para una instalación más sencilla de la varilla roscada

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Type 19 and 23)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor del reborde (FT)	A	Tipo de taladro
BC260025EG	Hierro fundido	Electro galvanizado	0.25	20.6 mm Max	20.64 mm	Roscado


Table 2/2

Número de catálogo	Diámetro del tornillo (Sc)	Par de apriete (TQ)	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
BC260025EG	0.25	54.23 N·m	1100N	445N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

