nVent CADDY

We connect and protect

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar para soportar cajas, accesorios u otras aplicaciones desde el patín de viga

Varios puntos de fijación proporcionados para reducir el inventario

Solo requiere un martillo para la instalación

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)	Carga estática 3 (F3)
M24	3 - 8 mm	6	440N	330N	110N
M58	8 - 14 mm	6	440N	330N	110N

Número de catálogo	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de la varilla (RS)	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)	Carga estática 3 (F3)
M912	14 - 20 mm	6	440N	330N	110N

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Nuestro gran portafolio de marcas:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.