


Clip para borde de viga martillable, montaje lateral



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un fijador para cable, ganchos en S, cadena, nVent CADDY Speed Link u otros ensambles a perfiles y patines de viga

Se ajusta a la mayoría de las vigas

Se instala con solo un martillo

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour


Material: Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de taladro (HS)	Carga estática	Certificaciones
2H4	170010	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Tamaño del aladro (HS)	Carga estática	Certificaciones
4H24	170020	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL
4H58	170030	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL, cUL
4H912	170040	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB, UL

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

