

# Soporte L nVent CADDY Rod Lock



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

Los orificios de sujeción múltiple son compatibles con pernos o tornillos autoperforantes, lo que ofrece opciones de instalación para estructuras de concreto, madera y acero

La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar

La tuerca de ajuste integrada permite ajustar finamente la altura del sistema hacia arriba o hacia abajo

Extremadamente útil en espacios reducidos donde las llaves son difíciles de utilizar

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI/MSS-SP-58 (Tipo 19 y 23)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado             | Tamaño de la varilla (RS) | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|----------|---------------------|---------------------------|------------|--------------|-------------|
| CRL37EG            | Acero    | Electro galvanizado | 0.375                     | 61.3 mm    | 43.2mm       | 35.6 mm     |

Table 2/2


| Número de catálogo | Tamaño de taladro 1 (HS1) | Tamaño de taladro 2 (HS2) | Tamaño de llave | Carga estática |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| CRLL37EG           | 13 mm                     | 7.1 mm                    | 11/16"          | 3100N          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Siga las recomendaciones del fabricante del sujetador en cuanto a la resistencia de extracción y corte al sujetarlo a la estructura. No se incluye el sujetador.

Instale de acuerdo con el código correspondiente.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

