

Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida



El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de Pentair, está diseñado para ayudar a simplificar las instalaciones al dar soporte al tubo de servicio en caso de sismos y demás eventos catastróficos. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio

Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para reducir el inventario

Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente

Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza

Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrolgalvanizado

Material: Acero

Table 1/1


Número de catálogo	Número de artículo	NB/DN	Altura (H)	Anchura (W)	Certificaciones
--------------------	--------------------	-------	------------	-------------	-----------------

CSBQG0250EG	404468	65	138.10 - 148.6 mm	172 mm	FM Approved, Seismic, UL, OSHPD/HCAI, cUL
CSBQG0300EG	404469	80	155.00 - 165.5 mm	190 mm	cUL, FM Approved, Seismic, OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL
CSBQG0400EG	404470	100	180.40 - 190.9 mm	222 mm	AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, OSHPD/HCAI, cUL, FM Approved, Seismic
CSBQG0600EG	404472	150	235.50 - 244.9 mm	298 mm	UL, OSHPD/HCAI, cUL, FM Approved, Seismic, AON Fire Protection, Rigid Seismic
CSBQG0800EG	404473	200	289.2 - 300 mm	351.8 mm	FM Approved, Seismic, OSHPD, AON Fire Protection, Rigid Seismic, UL, cUL

Cargas UL				
N.º de pieza	Lateral			
	Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40	Bull Moose Eddy tubo de servicio	Wheatland Mega-Flow tubo de servicio	Youngstown Fire-Flo tubo de servicio
CSBQG0250	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0300	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSBQG0400	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0500	N/A	N/A	N/A	N/A
CSBQG0600	6227 N	N/A	6227 N	N/A
CSBQG0800	6227 N	N/A	N/A	N/A

Cargas FM					
N.º de pieza	Cédula de tubo de servicio	Lateral			
		Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG	EN10255 L (Pared ligera)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (Pared ligera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (Pared ligera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (Pared ligera)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4,8 mm (grosor de la pared)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

