

19" Panel frontal con agujeros para manijas

Data Solutions



Defina los frentes del dispositivo y los laterales inss con los paneles delanteros Schroff 19". Los paneles delanteros Schroff de 19" tienen agujeros adicionales para el montaje de manijas y están disponibles en dimensiones de 1 U a 6 U.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

los paneles frontales de 19" tienen agujeros adicionales para el montaje de manijas

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack:	95HP
Material:	Aluminio
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo (D)	Tipo de mango	Acabado	Montaje	Cantidad del paquete
30219-161	1U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo (D)	Tipo de mango	Acabado	Montaje	Cantidad del paquete
40304-050	1U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
30219-162	2U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
40304-051	2U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
30219-163	3U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
30219-164	4U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
40304-052	3U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
30219-165	5U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
40304-053	4U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
30219-166	6U		Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
40304-054	5U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1
40304-055	6U	3mm	Manija delantera	Anodizado	Atornillado delantero	1

Table 2/3

Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Tipo
30219-161	Anodizado	Anodizado	No	No	43.6mm	19" Panel frontal
40304-050	Anodizado	Anodizado	Sí	No	43.6mm	19" Panel frontal
30219-162	Anodizado	Anodizado	No	No	88.1mm	19" Panel frontal
40304-051	Anodizado	Anodizado	Sí	No	88.1mm	19" Panel frontal
30219-163	Anodizado	Anodizado	No	No	132.5mm	19" Panel frontal


Número de catálogo	Acabado frontal	Acabado trasero	Borde tratados	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Tipo
30219-164	Anodizado	Anodizado	No	No	177mm	19" Panel frontal
40304-052	Anodizado	Anodizado	Sí	No	132.5mm	19" Panel frontal
30219-165	Anodizado	Anodizado	No	No	221.4mm	19" Panel frontal
40304-053	Anodizado	Anodizado	Sí	No	177mm	19" Panel frontal
30219-166	Anodizado	Anodizado	No	No	265.9mm	19" Panel frontal
40304-054	Anodizado	Anodizado	Sí	No	221.4mm	19" Panel frontal
40304-055	Anodizado	Anodizado	Sí	No	265.9mm	19" Panel frontal

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
40304-051	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
40304-052	483mm
30219-165	483mm
40304-053	483mm
30219-166	483mm

Número de catálogo	Anchura (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE