


Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado

Data Solutions



El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia se monta en un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara. Es una versión más resistente que la solución de estante de aluminio normal, pero contiene las propiedades de ligereza de una construcción de aluminio. Utiliza un espacio de rack 4U con una clasificación de carga máxima de 150 lb (68.0 kg) por lado, 300 lb (136.1 kg) en total.

CARACTERÍSTICAS

El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia se monta en un rack de marco abierto. Consta de dos estantes montados a cada lado del rack de marco abierto para formar un estante de doble cara

Es una versión más resistente que la solución normal de estante de aluminio, pero contiene las propiedades ligeras de una construcción de aluminio

Utiliza espacio de rack 4U con una clasificación de carga máxima de lb150 (68.0 kg) por lado,300 lb (136.1 kg) en total

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor	Unidades de rack	Altura
ESHDHDA19	10251	Aluminio	Cepillado	2mm	4U	162mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura	Fondo	Incluye
ESHDHDA19	10251	506mm	254mm	2 estantes

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE