We connect and protect

Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones, 305 mm

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TMGBA12L15P



CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®
- Cumple con las normativas NEMA®
- Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)
- Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Material: Cobre
- Recubrimiento de estaño: No
- Anchura (W): 101.6mm

Espesor (T): 6.35mm
Longitud 1 (L1): 305mm
Longitud 2 (L2): 229mm
Tamaño de taladro 1 (HS1): 0.3125in
Tamaño de taladro 1 Número de pares: 15
Tamaño de taladro 2 (HS2): 0.4375in
Tamaño de taladro 2 Número de pares: 3
A: 25.4mm
B: 28.6mm
C: 15.9mm
D: 15.9mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.