

Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones, 451 mm

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TMGBA18L23P



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®

Cumple con las normativas NEMA®

Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)

Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Cobre

Recubrimiento de estaño: No

Anchura (W): 101.6mm

Espesor (T): 6.35mm

Longitud 1 (L1): 451mm

Longitud 2 (L2): 229mm

Tamaño de taladro 1 (HS1): 0.3125in

Tamaño de taladro 1 Número de pares: 23

Tamaño de taladro 2 (HS2): 0.4375in

Tamaño de taladro 2 Número de pares: 3


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE