

Respiraderos de escape ProLine Pagoda

Data Solutions



Los respiraderos de escape Pagoda se pueden instalar en campo en cualquier techo sólido ProLine o ProLine G2 para proporcionar enfriamiento activo del gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Ventilador axial y protector dactilar montado en el gabinete

La cubierta elevada protegida por goteo se puede extraer desde el interior del gabinete

Clasificación UL Tipo 1; instalar este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1

Incluye junta y hardware de montaje

115V or 230V versions with lead wires

115V power cord option

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tensión CA	Color	Código de color	Acabado
PPT1C	11095	Acero suave	115V	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor
PPT1C	11095	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.