

# Tira de zócalo, IEC C13, medido

## Data Solutions



PDU con medidor de potencia local. Los datos de potencia relevantes se muestran en una pantalla integrada.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Altura de montaje 1 U

Medición y visualización integradas a través de la unidad de visualización local

Tiras de enchufe con enchufes IEC 60320-C13

Montaje horizontal y vertical

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color	Tomas conmutadas	Longitud
60110-296	Socket Strip	IEC C13	8	Gris	Sí	438.5mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tensión CA	Fondo	Material	Cantidad del paquete
60110-296	230V	44mm	Aluminio, Poliamida	1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**