

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP20

Data Solutions



Puerta doble de acero perforada Varistar CP con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero con cierre de tres puntos para la clase de protección IP 20

Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)

Ángulo de apertura 180°

Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador

ESPECIFICACIONES

Tipo de bloqueo:	Bloqueo de 3 puntos
Tipo de producto:	Puerta de gabinete
Grado de protección:	IP20
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2				
Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP

Número de catálogo	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Polvo recubierto	Puerta de acero	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.