

# Cable a alma de raíl, molde solamente, de señal



## CARACTERÍSTICAS

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de carril:** 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

**Material:** Grafito

Table 1/1

| Número de catálogo | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor              | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación    |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| SBB200CLH          | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5, T21           | Mano izquierda |
| SBB200CRH          | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5, T21           | Mano derecha   |
| SBW3150BLH         | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5                | Mano izquierda |
| SBW3150BRH         | 1" Tab                         | 3/16" Bondstrand                  | 4.76mm                                   | TB5                | Mano derecha   |
| SBB200YLH          | 1" Tab                         | 16 mm <sup>2</sup><br>Concéntrico | 5.18mm                                   | T21, TB5           | Mano izquierda |
| SBB200YRH          | 1" Tab                         | 16 mm <sup>2</sup><br>Concéntrico | 5.18mm                                   | T21, TB5           | Mano derecha   |

| Número de catálogo | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor       | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación    |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| SBB200XRH          | 1" Tab                         | 25 mm <sup>2</sup> varados | 6.6mm                                    | TB5, T21           | Mano derecha   |
| SBB200PLH          | 1" Tab                         | 35 mm <sup>2</sup> varados | 7.75mm                                   | TB5, T21           | Mano izquierda |
| SBB200PRH          | 1" Tab                         | 35 mm <sup>2</sup> varados | 7.75mm                                   | TB5, T21           | Mano derecha   |
| SBWW6LH            | Hecho sobre el terreno         | 50 mm <sup>2</sup> sólido  | 8mm                                      | T21                | Mano izquierda |
| SBWW6RH            | Hecho sobre el terreno         | 50 mm <sup>2</sup> sólido  | 8mm                                      | T21                | Mano derecha   |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE