


Medidor de distancia de perforación, cuatro placas



CARACTERÍSTICAS

Se utiliza para realizar espaciamentos precisos de taladros de ± 1 mm (0,039")

Las aplicaciones comunes incluyen eclisas y juntas aisladas para railes

ESPECIFICACIONES

Guía de broca incluida: No
Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de carril	Longitud (L)	Anchura (W)	Altura (H)	A
DDGNP4AM40	716553	NP4AM	400mm	87.9 mm	50 mm	40 mm
DDGNP4AM45	716554	NP4AM	415mm	87.9 mm	50 mm	45 mm
DDG750900750	716552	STR40	520mm	87.9 mm	50 mm	75 mm
DDG570660570	715268	ARTÍCULO 49	375mm	119.9 mm	60 mm	57 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C
--------------------	--------------------	---	---

DDGNP4AM40	716553	40 mm	40 mm
DDGNP4AM45	716554	45 mm	45 mm
DDG750900750	716552	90 mm	75 mm
DDG570660570	715268	66 mm	57 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE