


Mordaza de cerca, dos conductores



The nVent ERICO Fence Clamp, Two Conductors, is designed for grounding and bonding applications on fences, pipes, or pedestals where two separate conductors must be securely connected. This clamp ensures a reliable, high-quality electrical connection for system safety and integrity in various utility and industrial settings. Constructed from corrosion-resistant materials and engineered for durability, it is dependable for establishing effective grounding paths using two conductors.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Apariencia para desalentar el robo

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

El revestimiento de estaño minimiza el riesgo de corrosión

Made from high quality copper alloy that minimizes the risk of corrosion while ensuring reliable conductivity

ESPECIFICACIONES


Acabado: Estañado

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)	Tamaño del conductor
FC076DH	Copper Alloy, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	2"	60.45 mm	#4 Sólido - 250 kcmil varados, 16 mm ² Stranded - 120 mm ² Stranded

Número de catálogo	Material	Tamaño de poste de cerca, nominal	Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø)	Tamaño del conductor
FC078DH	Copper Alloy, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	2 1/2"	73.15 mm	#4 Sólido - 250 kcmil varados, 16 mm ² Stranded - 120 mm ² Stranded
FC082DH	Copper Alloy, Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	3 1/2"	101.6 mm	#4 Sólido - 250 kcmil varados, 16 mm ² Stranded - 120 mm ² Stranded

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE