

Interceptor nVent ERICO System 3000



CARACTERÍSTICAS

Respuesta dinámica a la aproximación del trazador descendente del rayo

Diseñado para instalaciones de menos altura

Tecnología no radioactiva

No se requiere de energía externa

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Temperatura	Altura de instalación (H)	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Tamaño de rosca (TS)	Peso por unidad
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2 "BSPP	2.06 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE