

# Esmeriladora de raíles portátil, con motor de gas de dos ciclos.



## CARACTERÍSTICAS

Potente motor de dos ciclos de 39cc

La manija de la cabeza de potencia incorpora una placa base para proteger el motor de daños

Diseño ligero

Manija antivibración, reduce la fatiga del operador y ayuda a mantener el balance apropiado mientras se opera la esmeriladora

Su flecha más resistente incrementa la durabilidad de operación

Incrementa la estabilidad de la rueda de esmerilado, reduce la vibración y el desgaste durante la operación

Una pieza de equipo para esmerilar la cabeza y la malla

Velocidad máxima de la rueda de 6.000 r. p. m.

Guarda de rueda de esmerilado ajustable, gira 360° y permite operar en áreas estrechas

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Peso por unidad
SBG150		Grinder solamente	8.2 kg
SBG150WC	715409	Grinder con estuche de almacenamiento	14.6 kg

## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### **Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### **Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### **Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### **Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**