


Ensamblaje prefabricado de mordaza para cerca con conductor único de puesta a tierra



CARACTERÍSTICAS

Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada

Se incluyen herrajes de acero inoxidable

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

ESPECIFICACIONES

Acabado: Estañado

Table 1/1

| Número de catálogo | Material | Orientación | Tamaño de poste de cerca, nominal | Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø) | Tamaño del conductor de conexión a tierra | Longitud del cable de conexión a tierra |
|--------------------|--|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| A235C2C1LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 1 1/2" | 48.3 mm | 1/0 varados | 0.3m |


| Número de catálogo | Material | Orientación | Tamaño de poste de cerca, nominal | Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø) | Tamaño del conductor de conexión a tierra | Longitud del cable de conexión a tierra |
|--------------------|--|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| A235D2G2RH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha | 2" | 60.5 mm | 2/0 varados | 0.6m |
| A235E2Q2RH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha | 2 1/2" | 73.2 mm | 4/0 varados | 0.6m |
| A235F2C2LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 3" | 88.9 mm | 1/0 varados | 0.6m |
| A235G2Q2RH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha | 3 1/2" | 101.6 mm | 4/0 varados | 0.6m |
| A235H2C10RH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha | 4" | 114.3 mm | 1/0 varados | 3.1m |
| A235D2G4LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2" | 60.5 mm | 2/0 varados | 1.2m |
| A235D2Q4RH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha | 2" | 60.5 mm | 4/0 varados | 1.2m |

| Número de catálogo | Material | Orientación | Tamaño de poste de cerca, nominal | Diámetro exterior de poste de cerca, real (Ø) | Tamaño del conductor de conexión a tierra | Longitud del cable de conexión a tierra |
|--------------------|--|----------------|-----------------------------------|---|---|---|
| A235E2G4LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2 1/2" | 73.2 mm | 2/0 varados | 1.2m |
| A235E2Q4LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2 1/2" | 73.2 mm | 4/0 varados | 1.2m |
| A235D2Q4LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2" | 60.5 mm | 4/0 varados | 1.22m |
| A235D2Q5LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2" | 60.5 mm | 4/0 varados | 1.5m |
| A235D2Q5RH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha | 2" | 60.5 mm | 4/0 varados | 1.5m |
| A235E2Q5LH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano izquierda | 2 1/2" | 73.2 mm | 4/0 varados | 1.5m |
| A235E2Q5RH | Copper, Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | Mano derecha | 2 1/2" | 73.2 mm | 4/0 varados | 1.5m |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

En el diagrama se muestra la orientación para la mano derecha.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.