

Kit de enlace de juntas de raíl, energía



Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Resistencia superior a la corrosión

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

ESPECIFICACIONES

Estilo de terminal de conexión: C

Table 1/1


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
PBC12J9	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	2/0 Ropelay	169.9 mm	30.2 mm	12 mm
PBC12J13	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	2/0 Ropelay	247.6 mm	30.2 mm	12 mm
PBC12S9	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	4/0 Ropelay	198.4 mm	34.9 mm	15.3 mm
PBC12S13	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	4/0 Ropelay	273.1 mm	34.9 mm	15.2 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Diámetro (Ø)
PBC12W24	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	250 kcmil Ropelay	552.5 mm	34.9 mm	16.6 mm
PBC12W13	Copper, Acero	Bare, Cobre plateado	250 kcmil Ropelay	273.1 mm	34.9 mm	16.6 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (50) uniones, (100) material de soldadura de aleación F80, (2) moldes de reemplazo, (1) chispero encendedor y (1) limpiador de moldes e instrucciones impresas.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE