

Conector de cinta



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para unir dos secciones de la cinta conductora

Provee un punto de desconexión para permitir la prueba a tierra

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de cinta	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
OBA268	711430	Aluminio	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm
OBC268	711440	Latón	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	35mm	20.5 mm	64 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	B	Peso por unidad	De conformidad con
OBA268	711430	8 mm	26 mm	0.1 kg	IEC® EN 62561-1
OBC268	711440	8 mm	26.5 mm	0.29 kg	IEC® EN 62561-1

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.