


Kit de soporte de barra colectora plano ajustable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El kit incluye rail, aislantes y brazos de extensión montables

Distancias ajustables entre fases

Se ajusta rápidamente para recibir varios espesores de barras colectoras

Alta resistencia a fuerzas de cortocircuito

Brinda excelente protección eléctrica para el equipo

Trifásico con circuito neutro

Libre de halógenos

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)	Temperatura de funcionamiento	De conformidad con	Grado de inflamabilidad
--------------------	--------------------	----------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

AFBS-B600	504971	Acero, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	---	------------	---------------	--	-----------

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado	Altura (H)	Anchura (W)	A
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Diámetro del tornillo (Sc)	Peso por unidad
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE