


Soporte de barra colectora universal con circuito neutro, alta ampacidad



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sistema de fijación universal

Se instala fácil y rápidamente

Construcción extremadamente robusta

Los tornillos están hechos de acero inoxidable no magnético

Aislantes libres de halógenos

ESPECIFICACIONES

Tensión máxima de servicio, IEC (Ui): 1000;1500

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Temperatura de funcionamiento: -40 to 130 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	De conformidad con	Corriente nominal de aplicación típica	Embarrados por fase	Anchura de embarrado
--------------------	--------------------	----------	--------------------	--	---------------------	----------------------

UBS2-10TN-160	561870	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	160 mm
UBS2-10TN-200	561880	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	200 mm
UBS3-10TN-160	561540	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	6200 A	1 - 3	160 mm
UBS1-10TN-160	561500	Acero, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1	160 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Grosor de embarrado	Anchura (W)	A
UBS2-10TN-160	561870	10 mm	480 mm	110 mm
UBS2-10TN-200	561880	10 mm	480 mm	110 mm
UBS3-10TN-160	561540	10 mm	480 mm	110 mm
UBS1-10TN-160	561500	10 mm	300 mm	70 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE