

Ventiladores axiales compactos



Los ventiladores de enfriamiento compactos son ideales para aplicaciones en las que el espacio del gabinete es limitado y se requiere una refrigeración silenciosa y confiable. Diseñado para 50,000 horas de funcionamiento continuo sin lubricación ni servicio.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Componente certificado UL

CARACTERÍSTICAS

La temperatura máxima de funcionamiento es de 158 °F (70 °C).

El ventilador de 4 pulgadas está térmicamente protegido y utiliza rodamientos de bolas con lubricación permanente

Los ventiladores de 6 y 10 pulgadas tienen una construcción con rodamientos de bolas y motores de condensador dividido.

Los motores con condensador dividido tienen protección térmica para evitar fallas prematuras

Impulsores dinámicamente equilibrados moldeados a partir de material de policarbonato

Se proporciona un protector dactilar (hay protectores dactilares adicionales disponibles)

Se suministra todo el hardware de montaje.

Los ventiladores 240 y 560 CFM tienen construcción de rodamientos de bolas y motores de capacitores divididos.

Los ventiladores tienen terminales con extremos pelados de 1/2 pulgadas (12 mm) o cable de 6 pies (1.8 m) con enchufe polarizado para conexiones de alimentación.

El soporte del ventilador y protectores dactilares adicionales deben comprarse por separado.

ESPECIFICACIONES

Color:	Jet Black
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 9005

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Flujo de aire	Tensión nominal	Altura	Anchura	Fondo
A2AXFN24	17393	36m³/h	24V	60mm	117mm	25mm
A3AXFN	17395	46m³/h	115V	80mm	117mm	38mm
A4AXFNGQ	13852	83m³/h	115V	117mm	117mm	44mm
A3AXFN24	17394	69m³/h	24V	80mm	117mm	38mm
A4AXFN2	22120	170m³/h	230V	117mm	117mm	44mm
A6AXFNGQ	13853	173m³/h	115V	149mm	149mm	57mm
A6AXFN2	22130	173m³/h	230V	149mm	149mm	57mm
A4AXFN	22210	170m³/h	115V	117mm	117mm	44mm
A4AXFNPG	50429	170m³/h	115V	117mm	117mm	44mm
A4AXFN24	17391	200m³/h	24V	117mm	117mm	44mm
A6AXFN	22220	407m³/h	115V	149mm	149mm	57mm
A6AXFNPG	50439	407m³/h	115V	149mm	149mm	57mm
A10AXFN2	22140	951m³/h	230V	229mm	229mm	95mm
A6AXFN24	17392	476m³/h	24V	149mm	149mm	57mm
A10AXFN	22230	951m³/h	115V	229mm	229mm	95mm
A10AXFNPG	50449	951m³/h	115V	229mm	229mm	95mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.