

Codo de 90 grados de inclinación giratoria 2 Compact Series



El codo de 90 grados con inclinación giratoria Compact Series 2 se monta entre un tubo vertical y el gabinete para brindar opciones de giro e inclinación para el operador de la máquina. En este diseño se incorpora un codo de 90° para la conexión a un tubo horizontal. El giro permite una rotación máxima de 300°. La inclinación permite un ajuste totalmente regulable desde la posición horizontal hasta 30 grados. La carga máxima es de 66 lb (30 kg).

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300° y lograr una inclinación desde la posición horizontal hasta 30°.

Se incluyen herrajes de instalación, sujetadores de montaje y junta.

El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CCS2ESTLG	41899	45mm	60mm	Aluminio	Polvo recubierto	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.