

Marcos EMC



El marco ProLine es el elemento de diseño básico que protege los componentes dentro de este gabinete modular. El marco se diseñó para mantener una estructura cuadrada sólida; una base sólida para el gabinete eléctrico. Los marcos EMC están recubiertos para proporcionar resistencia a la corrosión, y mantienen el contacto entre metal y metal con las cubiertas EMC.

CARACTERÍSTICAS

Calibre 12 (2.5 mm), marco de acero laminado con esquinas de acero soldado

El diseño de perfil abierto proporciona una protección completa contra la corrosión y acceso a la unidad.

Acabado chapado para resistencia a la corrosión y conexión a tierra efectiva

El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.

El canal de brida en la puerta y las aberturas laterales desvían el polvo y los desperdicios del interior del gabinete.

Los canales de marco integrales soportan el peso total del subpanel de montaje (se venden por separado).

Marcos individuales diseñados para unir en varias direcciones con kits de unión incluidos

Provisiones para el subpanel de montaje, montaje en rack y montaje de sistema de rejilla/riel para soportar muchas aplicaciones exclusivas del cliente.

Se requieren juntas impregnadas de metal para puertas y cubiertas adecuadas para mantener las clasificaciones ambientales mientras se unen eléctricamente al marco, que se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

Acabado: Plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF1466HF	10049	1400mm	600mm	600mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1485HF	10069	1400mm	800mm	500mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1488HF	10089	1400mm	800mm	800mm	Acero suave	1285 x 530mm
PF1664HF	10119	1600mm	600mm	400mm	Acero suave	1485 x 530mm
PF1668HF	10149	1600mm	600mm	800mm	Acero suave	1485 x 530mm
PF18105HF	10379	1800mm	1000mm	500mm	Acero suave	1685 x 930mm
PF18106HF	10389	1800mm	1000mm	600mm	Acero suave	1685 x 930mm
PF1866HF	10289	1800mm	600mm	600mm	Acero suave	1685 x 530mm
PF1868HF	10299	1800mm	600mm	800mm	Acero suave	1685 x 530mm
PF1884HF	10339	1800mm	800mm	400mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF1885HF	10349	1800mm	800mm	500mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF1886HF	10359	1800mm	800mm	600mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF1888HF	10369	1800mm	800mm	800mm	Acero suave	1685 x 730mm
PF20105HF	10599	2000mm	1000mm	500mm	Acero suave	1885 x 930mm
PF20106HF	10609	2000mm	1000mm	600mm	Acero suave	1885 x 930mm
PF20108HF	10619	2000mm	1000mm	800mm	Acero suave	1885 x 930mm
PF2065HF	10489	2000mm	600mm	500mm	Acero suave	1885 x 530mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Tamaño máximo del subpanel
PF2066HF	10499	2000mm	600mm	600mm	Acero suave	1885 x 530mm
PF2068HF	10509	2000mm	600mm	800mm	Acero suave	1885 x 530mm
PF2078HF	10529	2000mm	700mm	800mm	Acero suave	1885 x 630mm
PF2084HF	10549	2000mm	800mm	400mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2085HF	10559	2000mm	800mm	500mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2086HF2	29905	2000mm	800mm	600mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2088HF	10579	2000mm	800mm	800mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF2089HF	10589	2000mm	800mm	900mm	Acero suave	1885 x 730mm
PF22105HF	10769	2200mm	1000mm	500mm	Acero suave	2085 x 930mm
PF2266HF	10699	2200mm	600mm	600mm	Acero suave	2085 x 530mm
PF2278HF	10729	2200mm	700mm	800mm	Acero suave	2085 x 630mm
PF2279HF	10739	2200mm	700mm	900mm	Acero suave	2085 x 630mm
PF2288HF	10759	2200mm	800mm	800mm	Acero suave	2085 x 730mm
PF786HF	10019	700mm	800mm	600mm	Acero suave	585 x 530mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.