


Divisor de entrada de cable 4G

NÚMERO DE CATÁLOGO

CCFD4



Con las incrustaciones CCFD de encaje con sistema de click, las dimensiones de la abertura del bastidor se pueden ajustar en función del ojal que se esté utilizando.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Con las incrustaciones CCFD de encaje con sistema de click, las dimensiones de la abertura del bastidor se pueden ajustar en función del ojal que se esté utilizando. Un click confirma que la instalación es correcta. Esta configuración de entrada de cables flexible le permite adaptarse a diversos requisitos para cables, líneas, tubos y líneas neumáticas e hidráulicas.

Acabado: Negro

Inflamabilidad: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6 / TPE

Cantidad por embalaje: 5 unidades

Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)

Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 58333

Altura: 45mm

Anchura: 45mm

Fondo: 17.7mm

Material: De plástico

Acabado: Sin tratamiento

Color: Negro

Temperatura de funcionamiento: -40 to 120°C

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE