

Placa de techo, 800x500

NÚMERO DE CATÁLOGO

CVR0805R5



El techo con ventilación proporciona una solución rentable de ventilación natural que a su vez impide la entrada de insectos y polvo.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Techo elevado con ranuras de ventilación de 2,5 mm y filtro.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Material del filtro: EU 4 según DIN 24185.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Resistencia a la temperatura: 100°C.

Protección: Cumple con IP 31 | TYPE 1.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con soportes de montaje y filtro de ventilación.

Nota: Aumenta la altura del armario en 40 mm.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: CVR0805R5

Altura: 58mm

Anchura: 800mm

Fondo: 500mm

Familia de productos: Libre-permanente

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Espesor: 1.5mm

Cantidad del paquete: 1

Peso: 5.8kg

Material del armario: Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.