


Marco giratorio, ESFC



Se trata de un marco giratorio para equipos de 19" que proporciona más espacio de montaje para dichos equipos, así como acceso por la parte posterior a los componentes y equipos montados tras abrirlo.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Marco giratorio de altura total para componentes de 19" que permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables y compactos. Con bisagras especialmente diseñadas para proporcionar una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Perfiles verticales de acero cincado para puesta a tierra directa de los componentes montados. Equipamiento estandar con bisagras 130°. También se puede montar en el lateral de armarios autoportantes de 600 mm de profundidad. Para armarios de acero combinables se usan las barras de soporte transversal ESFB en combinación con el accesorio VBD si se requiere. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Carga máxima: 1800N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

Cierre: 2 cierres DIN de 3 mm.

Material: Acero cincado. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.

Instrucciones de montaje: Para armarios de acero combinables de 600, 800, 1000, 1200 de ancho. Incluir ESFB para el montaje.

Cerrojo: dos cerrojos de doble bit de 3 mm

Requisitos de montaje: ESFC para gabinetes de acero, combinables de 600 mm (24), 800 mm (31), 1000 mm (39), 1200 mm (47) de ancho; agregue ESFB para montar en un gabinete combinable de acero

ESPECIFICACIONES

- Espesor:** 2mm
Material: Acero suave
Acabado: Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Unidades de rack	Material del armario
ESFC316	ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Acero suave
ESFC406	ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Acero suave
ESFC276	ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Acero suave
ESFC366	ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Acero suave
ESFC456	ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE