

Subpanel parcial



Los subpaneles parciales tienen bridas en cuatro lados. Los paneles se pueden colocar verticalmente en incrementos de 25 mm y también se pueden colocar a cualquier profundidad en incrementos de 25 mm utilizando las rejillas de montaje opcionales. Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.

CARACTERÍSTICAS

Acero calibre 12; acabado con pintura conductora o blanca

Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.

Los subpaneles parciales tienen bridas en cuatro lados para mayor resistencia.

Los paneles se pueden colocar verticalmente en incrementos de 25 mm, pero también se pueden colocar a cualquier profundidad en incrementos de 25 mm utilizando rejillas de montaje montadas en profundidad para su fijación (se venden por separado).

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.66mm

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Compatible con ancho de bastidor	Envío rápido
PPP86	99250	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP46	99210	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	600mm	No
PPP116	99350	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP96	99290	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP96G	14482	Acero suave		Galvanizado		No
PPP86G	15102	Acero suave		Galvanizado		No
PPP106	99330	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP46G	15096	Acero suave		Galvanizado		No
PPP116G	15112	Acero suave		Galvanizado		No
PPP106G	15108	Acero suave		Galvanizado		No
PPP48G	15098	Acero suave		Galvanizado		No
PPP88	99270	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP108	99340	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP98G	14483	Acero suave		Galvanizado		No
PPP48	99230	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	800mm	No
PPP98	99310	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP88G	15104	Acero suave		Galvanizado		No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Acabado	Compatible con ancho de bastidor	Envío rápido
PPP108G	15111	Acero suave		Galvanizado		No
PPP910	99320	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP910G	15107	Acero suave		Galvanizado		No
PPP810	99280	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP47	99220	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP87	99260	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP97	99300	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto		No
PPP47G	15097	Acero suave		Galvanizado		No
PPP97G	15106	Acero suave		Galvanizado		No
PPP412	99240	Acero suave	Blanco	Polvo recubierto	1200mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE