


Kits de unión de marcos ProLine G2



El kit de unión de marco ProLine G2 une dos gabinetes modulares mientras mantiene un sello ambiental. Este proceso también se conoce comúnmente como agrupamiento. Los kits se han diseñado para facilitar la instalación y, al mismo tiempo, mantener la solidez de la solución G2.

CARACTERÍSTICAS

P2AJ es la solución estándar de unión lado a lado para ProLine G2. Se suministran dos juntas únicas en el kit: la junta en L se monta en el borde de la cuchilla del marco en la parte superior e inferior; mientras que la junta plana se monta en los rieles verticales del marco. Los herrajes suministrados se montan a través de los orificios del marco e incorporan un espaciador de tope de compresión para garantizar la compresión nominal de la junta.

P2AJJ se basa en la misma junta que P2AJ, pero utiliza un soporte nuevo de dos piezas que se monta entre los gabinetes en los orificios de montaje del marco. La naturaleza de dos piezas de este soporte permite al usuario colocar los gabinetes para el llenado inicial, separarlos para el transporte y luego volver a colocarlos en el campo sin tener que quitar los soportes. Esta solución es una excelente opción para aplicaciones donde la posición preferida del subpanel de montaje está completamente empotrada en la parte trasera.

P2AJF y P2AJS están diseñados para uniones del frente hacia atrás y del frente hacia los lados, respectivamente. P2AJS se usaría en aplicaciones en las que un sistema ensamblado hace un giro de 90° en una esquina o alrededor de ella.

P2AJB está diseñado para uniones de arriba a abajo, en donde los gabinetes G2 se apilan verticalmente. La unión se produce a través de la abertura en la parte superior a través de los marcos, por lo que no se pueden incorporar cubiertas/guías de cables que aíslan los gabinetes: esta solución no se recomienda para separar voltajes. Tenga en cuenta también que la clasificación de carga y la capacidad de elevación se ven afectadas por este método de unión: se espera una reducción de la calificación.

P2AJP y P2AJR están diseñados para la unión lado a lado de gabinetes G2 a ProLine (Gen 1) y gabinetes modulares con un perfil de marco cerrado, respectivamente. Tenga en cuenta que los kits sólo admiten soluciones 2000H x 800D.

P2AJHF es un kit de unión EMC de lado a lado donde UL94HPI la junta de espuma de uretano clasificada garantiza un contacto adecuado de metal con metal

ESPECIFICACIONES

Espesor: 5mm
Color: Negro
Acabado: Suave mate

Table 1/1			
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Envío rápido
P2AJHF	30863	Caucho	No
P2AJR	30861	Caucho	No
P2AJ	30867	Caucho	No
P2AJJ	35971	Caucho	No
P2AJP	32725	Caucho	No
P2AJB	35968	Caucho	No
P2AJS	35967	Caucho	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.