

Puertas sólidas ProLine G2 (doble o superpuestas dobles)



Las puertas sólidas ProLine G2 (sencilla o doble superpuesta) presentan un abatimiento oscilante sólido y una alta capacidad de carga. El sistema de cierre de deslizamiento suave está fabricado con componentes de calidad e incorpora una innovadora acción de cerrojo temporizado que asegura un sello de puerta sólido con una fuerza de cierre baja. Se venden individualmente.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de cierre Smooth Glide: para un cierre de puerta suave, confiable y repetible durante la vida útil del gabinete

Mango giratorio de perfil bajo con sistema de cierre; otras opciones disponibles.

La junta de poliuretano sin uniones (componente certificado por UL) proporciona un sello hermético al polvo, impermeable, contra la humedad y contaminantes.

Puertas sencillas disponibles para marcos de hasta 1000 mm de ancho

Puertas dobles superpuestas disponibles para marcos de 800 mm de ancho y mayores

Sistema de barra de puerta en todas las puertas

Cerrojo cronometrado para asegurar que la parte superior e inferior de la puerta se cierren de manera confiable.

Varilla de cerrojo duradera de doble brida y tres rodillos Delrin® para evitar el esmerilado de metal sobre metal.

Sistema de cierre de 3 puntos para puertas ≥ 1000 mm de altura

Manija de sistema de cierre estándar; otras opciones disponibles

Las puertas sencillas pueden articularse a la izquierda o a la derecha (predeterminado a la izquierda); las puertas dobles superpuestas pueden tener la puerta primaria como la puerta izquierda o derecha (derecha predeterminada).

Las puertas sólidas están terminadas con superficies chapadas pintadas.

Bisagra de 140 grados estándar (está disponible la opción de bisagra de 180 grados)

La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.

Puede usarse en la parte delantera o trasera del gabinete; puede usarse en los laterales de gabinete con adaptador de puerta lateral (no incluido).

Dos pernos de tierra

Se incluyen los herrajes de montaje.

Se venden individualmente

Puertas dobles solapadas. Especificaciones adicionales: Puerta primaria con sistema de cierre de deslizamiento suave; la puerta secundaria tiene dos puntos de cerrojo con una palanca central para garantizar un cierre seguro de la puerta.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 1.9mm
Color: Gris claro
Código de color: RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2DO208	31543	1983mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2DO208HF	31542	1983mm	797mm	20mm	Acero suave	2
P2DO2212	31545	2183mm	1198mm	20mm	Acero suave	
P2DO2216	31546	2183mm	1597mm	20mm	Acero suave	
P2DO2218	31547	2183mm	1798mm	20mm	Acero suave	
P2DO228	31548	2183mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2DO228HF	32934	2183mm	797mm	20mm	Acero suave	2
P2DO68	31551	583mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2DO88	31552	783mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D105	32982	983mm	497mm	20mm	Acero suave	
P2D106	31358	983mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D108	31361	983mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D125	33683	1183mm	497mm	20mm	Acero suave	
P2D126	31362	1183mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D128	31363	1183mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D145	32983	1383mm	497mm	20mm	Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2D146	31365	1383mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D146HF	31364	1383mm	596mm	20mm	Acero suave	1
P2D164	33684	1583mm	398mm	20mm	Acero suave	
P2D165	32984	1583mm	497mm	20mm	Acero suave	
P2D166	31367	1583mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D168	31368	1583mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D1810	31372	1783mm	998mm	20mm	Acero suave	
P2D184	31373	1783mm	398mm	20mm	Acero suave	
P2D185	32985	1783mm	497mm	20mm	Acero suave	
P2D186	31374	1783mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D186HF	32928	1783mm	596mm	20mm	Acero suave	1
P2D187	33641	1783mm	698mm	20mm	Acero suave	
P2D188	31375	1783mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D189	32988	1783mm	899mm	20mm	Acero suave	
P2D2010	31376	1983mm	998mm	20mm	Acero suave	
P2D205	32986	1983mm	497mm	20mm	Acero suave	
P2D206	31381	1983mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D206HF	31378	1983mm	596mm	20mm	Acero suave	1
P2D207	33642	1983mm	698mm	20mm	Acero suave	
P2D208	31383	1983mm	797mm	20mm	Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2D208HF	31382	1983mm	797mm	20mm	Acero suave	1
P2D2210	31384	2183mm	998mm	20mm	Acero suave	
P2D225	32987	2183mm	497mm	20mm	Acero suave	
P2D226	31385	2183mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D226HF	32932	2183mm	596mm	20mm	Acero suave	1
P2D227	33643	2183mm	698mm	20mm	Acero suave	
P2D228	31386	2183mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D228HF	32933	2183mm	797mm	20mm	Acero suave	1
P2D64	31387	583mm	398mm	20mm	Acero suave	
P2D66	31388	583mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D68	31391	583mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D86	31392	783mm	596mm	20mm	Acero suave	
P2D88	31393	783mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D01012	31517	983mm	1198mm	20mm	Acero suave	
P2D0108	31518	983mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D01212	31521	1183mm	1198mm	20mm	Acero suave	
P2D0128	31522	1183mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D01412	31523	1383mm	1198mm	20mm	Acero suave	
P2D0148	31524	1383mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D01612	31525	1583mm	1198mm	20mm	Acero suave	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Cantidad de puertas
P2D01616	31526	1583mm	1597mm	20mm	Acero suave	
P2D0168	31527	1583mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D01810	31531	1783mm	998mm	20mm	Acero suave	
P2D01810HF	31528	1783mm	998mm	20mm	Acero suave	2
P2D01816	31533	1783mm	1597mm	20mm	Acero suave	
P2D01818	31534	1783mm	1798mm	20mm	Acero suave	
P2D0188	31535	1783mm	797mm	20mm	Acero suave	
P2D02012	31537	1983mm	1198mm	20mm	Acero suave	
P2D02016	31538	1983mm	1597mm	20mm	Acero suave	
P2D02018	31541	1983mm	1798mm	20mm	Acero suave	
P2D1810HF	31371				Acero suave	1
P2D148	31366				Acero suave	
P2D204	31377				Acero suave	
P2D209	32992				Acero suave	
P2D229	32993				Acero suave	
P2D01812	31532				Acero suave	
P2D02010	31536				Acero suave	
P2D02210	31544				Acero suave	

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.