

Puerta sólida serie Gold PROLINE



Las puertas delanteras superiores de la estación de trabajo para computadora serie Gold ProLine tienen bisagras ocultas de 140 grados y manija abatible de cierre.

CARACTERÍSTICAS

Bisagras ocultas de 140 grados

Manija abatible de cerrojo

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Espesor	Dimensiones	Envío rápido
PDS46GLD	10185	1400mm	600mm	1.52mm	471 x 592mm	No
PDS56GLD	10267	1600mm	600mm	1.52mm	468 x 592mm	No
PDS66GLD	10186	1800mm	600mm	1.52mm	669 x 592mm	No
PDS412GLD	10195	1400mm	1200mm	1.9mm	471 x 1192mm	No
PDS48GLD	10997	1400mm	800mm	1.9mm	471 x 792mm	No
PDS58GLD	12804	1600mm	800mm	1.9mm	468 x 792mm	No
PDS68GLD	12805	1800mm	800mm	1.9mm	669 x 792mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.