

Marco de rack abatible para servicio pesado ProLine



El marco de rack abatible de alta resistencia permite que un equipo de rack de 19 pulgadas gire fuera del marco del gabinete para contar con una mejor accesibilidad. Los marcos se montan en bisagras con capacidad de giro de 120 grados. Los soportes de montaje y el marco abatible hacia afuera pueden colocarse a mayor profundidad en el marco usando las cintas de rejilla del sistema. El montaje más profundo afecta al grado de apertura del marco abatible. Los soportes de montaje para un marco de gabinete de 800 mm de ancho le permiten centrar el marco de montaje en rack o colocarlo a la derecha o a la izquierda. El marco también puede pivotar desde la izquierda o la derecha para contar con la máxima flexibilidad.

CARACTERÍSTICAS

Soportes de montaje abatibles que se montan en el interior del marco en cualquier área vertical; hay flexibilidad para seleccionar cualquier tamaño de modelo igual o menor a la altura (es decir, uso de un marco para rack de 1400 mm en un gabinete alto de 2000 mm)

El pivote con resorte facilita la instalación

Los marcos de rack disponibles para el marco de gabinete 600-, 700- y 800 mm de ancho.

Los marcos de rack abatibles también pueden instalarse a la derecha, a la izquierda o a ambas bahías de marcos de 1200 mm de ancho verticales en el centro.

Equipado con bisagras, dos cerrojos de cuarto de vuelta y herrajes de montaje

Cumple con los estándares de ANSI/EIA RS-310-D de montaje en rack

La carga máxima del equipo es de 300 lb (136 kg).

Los orificios de montaje admiten tuercas enjauladas métricas o inglesas, que se venden por separado.

Los conjuntos de marco de rack abatible se suministran con soportes de montaje.

Las bisagras que proporcionan rotación de 170 grados son opcionales.

Pintura en polvo texturizada RAL 7035 de poliéster color gris claro

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Código de color	Acabado	Espesor
PSF187	99710	Acero suave	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto	2.66mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.