

Costados sólidos ProLine



Costados sólidos cierran los laterales abiertos del marco de un gabinete y se fijan al marco del gabinete con tornillos casi al ras. Se incluyen colgadores para facilitar la alineación de los tornillos. Los laterales tienen dos pernos de tierra y una junta de espuma in situ. Se incluyen herrajes de montaje. Los laterales sólidos no son adecuados como guía de cables entre gabinetes unidos.

CARACTERÍSTICAS

Los laterales están terminados con pintura sobre superficies chapadas.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PSS146	96130	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS146SS	31709	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS148	96140	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS148SS	31719	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS145	96120	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS164	96150	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS166	96170	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS166SS	31729	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS168SS	31739	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS168	96180	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS185	96210	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS186	96220	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS186SS	31749	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS188SS	31759	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS188	96230	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS184	96200	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS205	96260	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS206	96270	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PSS206SS	31769	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS208	96280	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS208SS	31779	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS204	96250	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS225	90730	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS226	96300	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS228	96310	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS228SS	31799	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS76SS	31699	Acero inoxidable 304	Cepillado			1.52mm
PSS76	96110	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS125	30438	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS145HF2	11459	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS146HF2	11469	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS148HF2	11479	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS164HF2	11489	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS165	96160	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS165HF2	11499	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS184HF2	11539	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS186HF2	11559	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS188HF2	11569	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PSS204HF2	11589	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS206HF2	11609	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS208HF2	11619	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS225HF2	16959	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS228HF2	11649	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS76HF2	11449	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.52mm
PSS209	96290	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PSS229	96320	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PSS209HF2	11629	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.9mm
PSS229HF2	11659	Acero suave		Gris claro	RAL 7035	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE